

Refractómetros de mano



Rango E-Line ATC

El rango de Compensación Automática de Temperatura (ATC) E-Line de los refractómetros manuales ofrecen una gran versatilidad a bajo precio. Son ideales para usar en muchas aplicaciones incluyendo: frutas, bebidas, azúcar, aplicaciones industriales en donde se requieren mediciones de concentración.

Código	Rango	Division de escala
--------	-------	--------------------

Modelos Generales

44-801	0-10 °Brix ATC	0.1
44-802	00-18 °Brix ATC	0.1
44-803	0-32 °Brix ATC	0.2
44-804	28-65 °Brix ATC	0.2
44-805	45-82 °Brix ATC	0.5
44-812	10-30 Agua en miel (%)	0.1

Modelos para usos especiales

44-808	E-Line Acuático 0-100 Salinidad 1.000 – 1.070 Salinidad (SG)	1 ‰ 0.001
44-820	E-Line Traspaso térmico del glicol 0-70 Anticongelante EG/PG % vol/vol 0 to -50 Anticongelante EG/PG °C protección	5 5
44-821	E-Line Automotor 0 to -50 Anticongelante EG/PG °C protección 1.1 to 1.4 Acido de batería SG 0 to -40 Parabrisas (°C)	5 0.05 0.2
44-825	E-Line Veterinario 1.33-1.360 R.I. 1.000-1.050 Orina (SG) 0-12 Proteína de suero g/100ml	0.0005 0.005 0.2
44-828	1.3330-1.3848 R.I.	0.0001
44-829	1.435-1.520 R.I.	0.001

Modelos para vinos

44-809	0-40% Masa (°Brix) 0-25 Probable del Alcohol	0.2 0.2
44-817	0-32% Masa (°Brix) 0-140 Oechsle (D)	0.2 1
44-818	0-32% Masa (°Brix) 0-140 Oechsle 0-27 Babo (KMW)	1 0.2 0.2
44-819	0-20 °Baumé 0-25 Probable del Alcohol	0.2 0.2

Rango E-Line 80 y 90

Los modelos E-line 80 ofrecen un rango amplio de medición facilitando el uso de un solo instrumento para un rango completo de muestras. Los e-line 80 cuentan con entrada óptica dual que permiten mediciones en transmitancia o para muestras sólidas, modos de reflexión y se proporcionan con tablas de conversión para medición de índices de refracción.



Especificaciones	E-Line 80
Rango: Escala uno Escala dos	0-50 °Brix 50-80 °Brix
Scale Division	1
ATC type	Manual
Código de orden	44-807

Spare Illuminator Flaps (5 – ATC)
Código de orden 44-881